



Varsi-kierrejärsin 2xD, TiAlN, MF: 12X1



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 139680 12X1 |
| GTIN | 4045197778284 |
| Tuoteluokka | 12J |

Kuvaus

Malli:

Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden järsintään (huomioitava tukeva kiinnitys).

Sis. jäähdytysaineen syöttö.

Huomautus:

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.

Muoto **HB**: tilaa **nrolla 139680 + 129100 HB**.

Muoto **HE**: tilaa **nrolla 139680 + 129100 HE**.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|---------|
| Lastu-urien määrä | 4 |
| Varren pituus L_s | 40 mm |
| Kierteennousu | 1 mm |
| varren $\varnothing D_s$ | 10 mm |
| Kokonaispituus L | 75 mm |
| HammaslukuZ | 4 |
| Syöttö f_z teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,04 mm |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Kierteen syvyys | 26,5 mm |
| Kierteen koko | M12x1 |
| Nimellis- $\varnothing D_c$ | 7,95 mm |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Terän pituus L_c | 26,5 mm |
| Pinnoitus | TiAlN |
| Kierretyyppi | MF |
| Kierretyyppi | MF-LH |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Lastuava aine | TKM |
| Kierrenormi | DIN 13 |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2xD pohjareiällä |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2xD läpireiällä |
| Värirengas | vihreä |
| Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre |
| Tuotetyyppi | Kierrejärsin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 220 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 220 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 170 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 170 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 150 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 120 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | sopii rajoituksin | 80 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 80 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 60 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | sopii rajoituksin | 60 m/min | S |
| GG(G) | soveltuu | 120 m/min | K |
| CuZn | soveltuu | 180 m/min | N |

| | |
|------------------------|-----------|
| Uni | soveltuu |
| märkä enintään | soveltuu |
| Palvelut | |
| Varrenhionta Tyyppi HB | 129100 HB |
| Varrenhionta Tyyppi HE | 129100 HE |