

**Garant****eco-pistoterä Vahvistettu, Vasen, Lehden kork. h5 / pistoleveys w: 26/3mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273865 26/3   |
| GTIN         | 4045197778345 |
| Tuoteluokka  | 21W           |

**Kuvaus****Malli:**

eco-jäähdytys suoraan terään ja lisäksi vapaapinnan jäähdytys.

**Sopii:**

Pidike nro 273893; 273894; 274095; 274097 tai VDI-pidike 319132. 319140 – 319141 koko RL tai LL.

**Huom:**

Asennusavain nro 279920 on tilattava erikseen.

**Huomautus:**

Rakenne ei ole yhteensopiva EWS-pitimien nro 319148 ja 319149 kanssa.

Asennusavain nro 279920 on tilattava erikseen. 19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670.

**Tekninen kuvaus**

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Lehden korkeus h <sub>5</sub>  | 26 mm   |
| Pistoleveys w                  | 3 mm    |
| Suurimmalle työkappaleen Ø:lle | 65 mm   |
| Korkeus h <sub>1</sub>         | 21,4 mm |
| Sarja                          | Eco     |
| Kokonaispituus L               | 97 mm   |
| Käyttötapa                     | Vasen   |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Sisäjähdytys                 | kyllä     |
| aksaalinen pisto mahdollinen | ei        |
| Tuotetyyppi                  | Pistoarvo |