

Garant**eco-pistoterä Vahvistettu, Vasen, Lehden kork. h5 / pistoleveys w: 26/3Lmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273865 26/3L
GTIN	4045197778352
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

eco-jäähdytys suoraan terään ja lisäksi vapaapinnan jäähdytys.

Sopii:

Pidike nro 273893; 273894; 274095; 274097 tai VDI-pidike 319132. 319140 – 319141 koko RL tai LL.

Huom:

Asennusavain nro 279920 on tilattava erikseen.

Huomautus:

Rakenne ei ole yhteensopiva EWS-pitimien nro 319148 ja 319149 kanssa.

Asennusavain nro 279920 on tilattava erikseen. 19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670.

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	3 mm
Suurimmalle työkappaleen Ø:lle	90 mm
Lehden korkeus h ₅	26 mm
Korkeus h ₁	21,4 mm
Sarja	Eco
Kokonaispituus L	109,5 mm
Käyttötapa	Vasen

Sisäjähdytys	kyllä
aksaalinen pisto mahdollinen	ei
Tuotetyyppi	Pistoarvo