

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 20/11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261124 20/11
GTIN	4045197778376
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	180 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	11 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	38 mm
ISO-koodi pidin	A20Q SVJBR/L11
Keskisiirto L <sub>3</sub>	2 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Asetuskulma κ	142 astetta
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	19 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
Terän koko	11 mm
varren Ø D <sub>5</sub>	20 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

Sisäsorvauspidin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500