

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261124 25/16
GTIN	4045197778383
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	28 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Sopiva kääntöterä	VB.. 1604..
Kaulan leveys L_4	16,5 mm
ISO-koodi pidin	A25R SVJBR/L16
Asetuskulma κ	142 astetta
Pään pituus L_1	44 mm
Terän koko	16 mm
Kiinnityspituus L_2	24 mm
Keskisiirto L_3	4,6 mm
varren Ø D_5	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 17

269028 17

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP

674252 15IP

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500