

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261125 16/11
GTIN	4045197778390
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kiinnityspituus L ₂	15 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
Kokonaispituus L	150 mm
Kaulan leveys L ₄	9,5 mm
Asetuskulma κ	142 astetta
ISO-koodi pidin	A16M SVJBR/L11
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Pään pituus L ₁	31,4 mm
Keskisiirto L ₃	2 mm
Terän koko	11 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	22 mm
varren Ø D ₅	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500