

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 20/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261125 20/11
GTIN	4045197778406
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kaulan leveys L_4	11 mm
Kiinnityspituus L_2	19 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Pään pituus L_1	38 mm
Asetuskulma κ	142 astetta
Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
Keskisiirto L_3	2 mm
ISO-koodi pidin	A20Q SVJBR/L11
Kokonaispituus L	180 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	25 mm
Terän koko	11 mm
varren Ø D_5	20 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500