

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261125 25/16
GTIN	4045197778413
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	A25R SVJBR/L16
Terän koko	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Asetuskulma κ	142 astetta
Keskisiirto L ₃	4,6 mm
Pään pituus L ₁	44 mm
Kaulan leveys L ₄	16,5 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1604..
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	28 mm
Kiinnityspituus L ₂	24 mm
varren Ø D ₅	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSpidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 17

269028 17

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP

674252 15IP

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500