



## Kopiojyrsin 7792VX, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 25/3mm



### Tilastiedot

Tilausnumero	221900 25/3
GTIN	2050002058446
Tuoteluokka	28R

### Kuvaus

#### Kuvaus:

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erityisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasoajyrinnässä ja syvien taskujen ajyrinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyajyrintään.

### Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Kääntöterienkoko	09
Varren Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm
Sopiva kääntöterä	XD..
Terän Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	200 mm
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	1,5 mm
Kääntöterän ruuvi	229917 (T15; 2,1 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	10 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	50 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausajyrintä Ø D <sub>max</sub>	48 mm
Pyöröporausajyrintä Ø D <sub>min</sub>	35 mm

Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	1,55 astetta
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	9,3 mm
Asetuskulma $\kappa$	13 astetta
varren malli	Lieriövarsi.
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229917
----------------	--------