



## Kopiojyrsin 7792VX, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 32/4mm



### Tilastiedot

Tilausnumero	221900 32/4
GTIN	4056544196972
Tuoteluokka	28R

### Kuvaus

#### Kuvaus:

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erityisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

### Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	229918 (T15, 2,1 Nm)
Kokonaispituus $L_{ges}$	250 mm
Kääntöterienkoko	09
Ulkoneman pituus $L_1$	70 mm
Terien lkm Z	4
Sopiva kääntöterä	XD..
Varren Ø $D_5$ h6	32 mm
Ø $D_3$	17 mm
Terän Ø $D_c$	32 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	1,5 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{max}$	62 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{min}$	49 mm

Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,88 astetta
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	16,3 mm
Asetuskulma $\kappa$	13 astetta
varren malli	Lieriövarsi.
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229918
----------------	--------