



Kopiojyrsin 7792VX, Lieriövarsi., Ø D / Terien lkm Z: 32/3Lmm



Tilastiedot

Tilausnumero	221900 32/3L
GTIN	2050002058484
Tuoteluokka	28R

Kuvaus

Kuvaus:

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erityisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	32 mm
Ulkoneman pituus L ₁	70 mm
Kääntöterienkoko	12
Sopiva kääntöterä	XD..
Kääntöterän ruuvi	229908 (T15; 3,1 Nm)
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	2,5 mm
Kokonaispituus L _{ges}	250 mm
Terien lkm Z	3
Varren Ø D ₅ h6	32 mm
Ø D ₃	11 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	62 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	43 mm

Porrastuskulma α_{\max}	1,67 astetta
Porrastuspituus L kun α_{\max}	10,3 mm
Asetuskulma κ	12 astetta
varren malli	Lieriövarsi.
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229908
----------------	--------