



Kopiojyrsin 7792VX, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 35/6mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221905 35/6
GTIN	4056544196316
Tuoteluokka	28R

Kuvaus

Kuvaus:

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Eriyksen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	XP.. 0603
enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	0,9 mm
Kääntöterän ruuvi	229916 (T7; 0,8 Nm)
Kääntöterienkoko	06
Terän Ø D_c	35 mm
Kokonaispituus L_{ges}	43 mm
Ø D_3	24 mm
Kiinnityskierre M	M16
Terien lkm Z	6
Sisäjäähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun a_{\max}	23,2 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	59 mm
Porrastuskulma α_{\max}	0,49 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	68 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229916
----------------	--------