



## Kopiojyrsin 7792VX, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 32/4mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	221905 32/4
GTIN	4056544196538
Tuoteluokka	28R

### Kuvaus

#### Kuvaus:

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erytisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

### Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1,5 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	43 mm
Ø $D_3$	17 mm
Sopiva kääntöterä	XD.. 0904
Kääntöterän ruuvi	229918 (T15, 2,1 Nm)
Kääntöterienkoko	09
Terien lkm Z	4
Terän Ø $D_c$	32 mm
Kiinnityskierre M	M16
Sisäjäähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun $a_{\max}$	16,3 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,88 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	62 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229918
----------------	--------