



## Kopiojyrsin 7792VX, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 35/4mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	221905 35/4
GTIN	4056544196644
Tuoteluokka	28R

### Kuvaus

#### Kuvaus:

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Eryyisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

### Tekninen kuvaus

Ø D <sub>3</sub>	20 mm
Kääntöterän ruuvi	229918 (T15, 2,1 Nm)
Terän Ø D <sub>c</sub>	35 mm
Kääntöterienkoko	09
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	43 mm
Kiinnityskierre M	M16
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	1,5 mm
Sopiva kääntöterä	XD.. 0904
Sisäjäähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	19,3 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	55 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,74 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	68 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229918
----------------	--------