



Kopiojyrsin 7792VX, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 35/3Lmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	221905 35/3L
GTIN	4056544199201
Tuoteluokka	28R

Kuvaus

Kuvaus:

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erittäin paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Tekninen kuvaus

Kiinnityskierre M	M16
Kokonaispituus L_{ges}	43 mm
Kääntöterän ruuvi	229908 (T15; 3,1 Nm)
Terän Ø D_c	35 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	2,5 mm
Sopiva kääntöterä	XD.. 1205
Kääntöterienkoko	12
Ø D_3	14 mm
Terien lkm Z	3
Sisäjäähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun a_{max}	13,3 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	49 mm
Porrastuskulma α_{\max}	1,29 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	68 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Uputusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229908
----------------	--------