

**Kopiojyrsin 7792VX, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 66/5Lmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221908 66/5L
GTIN	4056544197856
Tuoteluokka	28R

Kuvaus**Kuvaus:**

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Eriyisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	27 mm
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Kääntöterienkoko	09
Kääntöterän ruuvi	229918 (T15; 2,1Nm)
Terien lkm Z	5
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	1,5 mm
Ø D_3	51 mm

Sopiva kääntöterä	XD.. 0904
Terän $\varnothing D_c$	66 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	117 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	130 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	50,3 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,29 astetta
Asetuskulma κ	13 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229918
----------------	--------