

**Kopiojyrsin 7792VX, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 40/4Lmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221908 40/4L
GTIN	4056544198211
Tuoteluokka	28R

Kuvaus**Kuvaus:**

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Eriyisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	22 mm
Terän Ø D _c	40 mm
Ø D ₃	19 mm
Terien lkm Z	4
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	2,5 mm
Kääntöterän ruuvi	229919 (T15, 3,1 Nm)
Sopiva kääntöterä	XD.. 1205

Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Kääntöterienkoko	12
Sisäjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	59 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	78 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	18,3 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,94 astetta
Asetuskulma κ	12 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229919
----------------	--------