

**Kopiojyrsin 7792VX, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/7mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	221908 63/7
GTIN	4056544198549
Tuoteluokka	28R

Kuvaus**Kuvaus:**

Kääntöterien ainutlaatuinen rakenne ja niiden hiontakulmavähentävät huomattavasti säteittäisvoimia ja ohjaavat ne aksiaaliseen suuntaan. Erityisen paksut kääntöterät, joissa on 4 terää, sopivat vaikeimpiinkin käyttökohteisiin ja lisäävät taloudellisuutta. Työkalulla on erityisiä etuja tasojyrsinnässä ja syvien taskujen jyrsinnässä. Hiottujen wiper-kuitujen ansiosta se sopii yhtä hyvin tasku- kuin viimeistelyjyrsintään.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	63 mm
Kääntöterän ruuvi	229919 (T15, 3,1 Nm)
Sopiva kääntöterä	XD.. 1205
KiinnitysreiänØ	22 mm
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
Kääntöterienkoko	12
enimmäistyöstösyvyys a _{p max}	2,5 mm

Terien lkm Z	7
Ø D ₃	42 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	105 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	124 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	41,3 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,42 astetta
Asetuskulma κ	12 astetta
Fz Helix	0,7
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229919
----------------	--------