

Garant**Kahden leikkaavan särmän pora ER, Liitäntä: ER25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	237609 ER25
GTIN	4045197778901
Tuoteluokka	29W

Kuvaus**Malli:**

Kahden leikkaavan särmän porassa on perusrunko ja kääntöterän pidin.

Helppo liittää ER-kiristysholkki-istukalla integroidun kartion ansiosta.

Erilliset leikkuusäädöt.

Käyttö:

Reikien väljennysporaukseen.

Sisäjähdytys: kyllä

Sopiva kääntöterä: CC..09T3..

Hyötypituus L₁: 65 mm

Työstöalueen Ø: 39,5 - 51,1 mm

Kääntöterän ruuvi: 219805

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	219805
Sopiva kääntöterä	CC..09T3..
Hyötypituus L ₁	65 mm
Työstöalueen Ø	39,5 - 51,1 mm
Liitäntä	ER25
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kahden leikkaavan särmän pora

