

Garant**Kahden leikkaavan särmän pora ER, Liitäntä: ER40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	237609 ER40
GTIN	4045197778925
Tuoteluokka	29W

Kuvaus**Malli:**

Kahden leikkaavan särmän porassa on perusrunko ja kääntöterän pidin.

Helppo liittää ER-kiristysholkki-istukalla integroidun kartion ansiosta.

Erilliset leikkusäädöt.

Käyttö:

Reikien väljennysporaukseen.

Sisäjähdytys: kyllä

Sopiva kääntöterä: CC..1204..

Hyötypituus L₁: 85 mm

Työstöalueen Ø: 65,5 - 87,1 mm

Kääntöterän ruuvi: 219864

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	219864
Hyötypituus L ₁	85 mm
Sopiva kääntöterä	CC..1204..
Työstöalueen Ø	65,5 - 87,1 mm
Liitäntä	ER40
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kahden leikkaavan särmän pora

