

Garant**Hienosäätöpää ER, Liitäntä: ER25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	237548 ER25
GTIN	4045197778949
Tuoteluokka	29W

Kuvaus**Malli:**

Sisältää kartion. **Helppo liittää ER-kiristysholkki-istukalla.** Syöttötarkkuus 0,002 mm Ø.

Käyttö:

Sopii parhaiten kääntöterän nro 237695 - 237698 kanssa.

Huomautus:

Sorvasajaksolla leikkusuunnan on oltava $\pm 20^\circ$! Kääntöterän pidike nro 237604 1, Ø-alueen 47,9 – 59,1 mm laajentamista varten.

Tekninen kuvaus

Hyötypituus L ₁	65 mm
Liitäntä	ER25
Sopiva kääntöterä	CC..0602..
Kääntöterän ruuvi	237606 Koko 1
Työstöalueen Ø	39,9 - 51,1 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu

