

**Garant****Hienosäätöpää ER, Liitäntä: ER40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	237548 ER40
GTIN	4045197778963
Tuoteluokka	29W

**Kuvaus****Malli:**

Sisältää kartion. **Helppo liittää ER-kiristysholkki-istukalla.** Syöttötarkkuus 0,002 mm Ø.

**Käyttö:**

Sopii parhaiten kääntöterän nro 237695 - 237698 kanssa.

**Huomautus:**

Sorvausjaksolla leikkusuunnan on oltava  $\pm 20^\circ$ ! Kääntöterän pidike ja adapteri (nro 237531, nro 237534) Ø-alueen 84,9 - 105,1 mm laajentamista varten.

Kääntöterän pidike ja adapteri (nro 237532, nro 237534) Ø-alueen 104,9 - 134,1mm laajentamista varten.

**Tekninen kuvaus**

Liitäntä	ER40
Hyötypituus $L_1$	85 mm
Sopiva kääntöterä	CC..09T3
Kääntöterän ruuvi	237606 Koko 2
Työstöalueen Ø	66,9 - 87,1 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu

