



Säädettävä upotin, weldonvarsi, Varren Ø D_s h₆: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	216635 16
GTIN	4045197778970
Tuoteluokka	220

Kuvaus

Malli:

Valmistettu nuorrutetusta työkaluteräksestä. Syväkaiverrettu asteikko. Kaksi vapautettua kääntöteränreunaa.

Käyttö:

Etu- ja takapintojen purseenpoistoon, viistämiseen ja upottamiseen. Soveltuu viistoupotukseen.

Säädettävissä portaattomasti 0° - 90° kulmille.

Huomautus:

Käytä asteluvun tarkkaan säätöön esiasetuslaitetta.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L ₁	37 mm
Terien lkm Z	1
Varren Ø D _s h ₆	16 mm
Sopiva kääntöterä	SP.T09T3..
Kääntöterä-ruuvisarja	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Puristusruuvi säätöementtiin	219887
Säätöelementti	219885
Lasku-Ø D	16 mm

Kokonaispituus L_{ges}	86 mm
varren malli	weldonvarsi
Viistekulman säätöalue	0-90 astetta
Tuotetyyppi	Upottimet

Tarvikkeet

Säätöelementti	219885
Kiinnitysruuvi	219887
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219841