

HOLEX**Jyrsinpään jatkokappale lyhyt, Tuurnan Ø d1: 22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301105 22
GTIN	4045197778437
Tuoteluokka	32B

Kuvaus**Malli:**

Kiinnitystapit, reikä ja laipan tukipinnat hiotut

Käyttö:

Jyrsintuurnien joustavaan pidentämiseen. Edullinen vaihtoehto kalliille mittaustilaustuotteille. 3 mahdollista käyttömahdollisuutta: lyhyt (45 mm) tai pitkä (70 mm) jatkokappale tai korkeintaan kahden lyhyen jatkokappaleen yhdistelmä (2×45 mm).

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin

Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840.

Vararuuvi nro 301107.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	48 mm
Tuurnan Ø d ₁	22 mm
Kokonaispituus L	45 mm
A	19 mm
Standardi	DIN 6357

Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Tuotetyyppi	Jatkokappale

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 2 × 45 mm karan Ø:lle D1 16 mm	301109 16
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 16 mm	309840 16
Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 2 × 45 mm karan Ø:lle D1 22 mm	301109 22
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 40 mm	309840 40
Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 2 × 45 mm karan Ø:lle D1 40 mm	301109 40
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 13 mm	309840 13
Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 45 mm karan Ø:lle D1 16 mm	301107 16
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 50 mm	309840 50
Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 2 × 45 mm karan Ø:lle D1 32 mm	301109 32
Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 2 × 45 mm karan Ø:lle D1 27 mm	301109 27
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 22 mm	309840 22
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 32 mm	309840 32
Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 45 mm karan Ø:lle D1 22 mm	301107 22
Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 45 mm karan Ø:lle D1 27 mm	301107 27
Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 45 mm karan Ø:lle D1 40 mm	301107 40
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 60 mm	309840 60
Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 45 mm karan Ø:lle D1 32 mm	301107 32

Lukitusruuvi jatkokappaleeseen tuurnan pituudelle L 45
mm

301111 45

Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 27 mm

309840 27