



## Jyrsinpään jatkokappale lyhyt, Tuurnan Ø d1: 32mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	301105 32
GTIN	4045197778451
Tuoteluokka	32B

### Kuvaus

**Malli:**

Kiinnitystapit, reikä ja laipan tukipinnat hiotut

**Käyttö:**

Jyrsintuurnien joustavaan pidentämiseen. Edullinen vaihtoehto kalliille mittaustilaustuotteille. 3 mahdollista käyttömahdollisuutta: lyhyt (45 mm) tai pitkä (70 mm) jatkokappale tai korkeintaan kahden lyhyen jatkokappaleen yhdistelmä (2×45 mm).

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin

**Erikoistarvike:**

Erikoisavain nro 309840.

Vararuuvi nro 301107.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	45 mm
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Ulko-Ø D	78 mm
A	24 mm
Standardi	DIN 6357

Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Tuotetyyppi	Jatkokappale

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 45 mm karan Ø:lle D1 40 mm	301107 40
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 27 mm	309840 27
Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 2 × 45 mm karan Ø:lle D1 40 mm	301109 40
Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 45 mm karan Ø:lle D1 22 mm	301107 22
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 50 mm	309840 50
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 32 mm	309840 32
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 22 mm	309840 22
Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 45 mm karan Ø:lle D1 32 mm	301107 32
Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 2 × 45 mm karan Ø:lle D1 16 mm	301109 16
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 40 mm	309840 40
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 16 mm	309840 16
Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 2 × 45 mm karan Ø:lle D1 32 mm	301109 32
Lukitusruuvi jatkokappaleeseen tuurnan pituudelle L 45 mm	301111 45
Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 45 mm karan Ø:lle D1 27 mm	301107 27
Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 45 mm karan Ø:lle D1 16 mm	301107 16
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 13 mm	309840 13
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 60 mm	309840 60
	301109 27

Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 2 × 45 mm karan Ø:lle D1  
27 mm

Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 2 × 45 mm karan Ø:lle D1  
22 mm

301109 22