



Jyrsinpään jatkokappale lyhyt, Tuurnan Ø d1: 40mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	301105 40
GTIN	4045197778468
Tuoteluokka	32B

Kuvaus

Malli:

Kiinnitystapit, reikä ja laipan tukipinnat hiotut

Käyttö:

Jyrsintuurnien joustavaan pidentämiseen. Edullinen vaihtoehto kalliille mittaustilaustuotteille. 3 mahdollista käyttömahdollisuutta: lyhyt (45 mm) tai pitkä (70 mm) jatkokappale tai korkeintaan kahden lyhyen jatkokappaleen yhdistelmä (2×45 mm).

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin

Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840.

Vararuuvi nro 301107.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	45 mm
Ulko-Ø D	89 mm
Tuurnan Ø d ₁	40 mm
A	27 mm
Standardi	DIN 6357

Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Tuotetyyppi	Jatkokappale

Tarvikkeet

Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 32 mm	309840 32
Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 45 mm karan Ø:lle D1 16 mm	301107 16
Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 45 mm karan Ø:lle D1 32 mm	301107 32
Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 45 mm karan Ø:lle D1 40 mm	301107 40
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 22 mm	309840 22
Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 2 × 45 mm karan Ø:lle D1 22 mm	301109 22
Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 2 × 45 mm karan Ø:lle D1 27 mm	301109 27
Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 45 mm karan Ø:lle D1 22 mm	301107 22
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 60 mm	309840 60
Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 2 × 45 mm karan Ø:lle D1 32 mm	301109 32
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 50 mm	309840 50
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 16 mm	309840 16
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 13 mm	309840 13
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 27 mm	309840 27
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 40 mm	309840 40
Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 45 mm karan Ø:lle D1 27 mm	301107 27
Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 2 × 45 mm karan Ø:lle D1 40 mm	301109 40
	301111 45

Lukitusruuvi jatkokappaleeseen tuurnan pituudelle L 45
mm

Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 2 × 45 mm karan Ø:lle D1
16 mm

301109 16