

**Jyrsinpään jatko-osa pitkä, Tuurnan Ø d1: 22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301106 22
GTIN	4045197778482
Tuoteluokka	32B

**Kuvaus****Malli:**

Kiinnitystapit, reikä ja laipan tukipinnat hiotut

**Käyttö:**

Jyrsintuurnien joustavaan pidentämiseen. Edullinen vaihtoehto kalliille mittaustilaustuotteille. 3 mahdollista käyttömahdollisuutta: lyhyt (45 mm) tai pitkä (70 mm) jatkokappale tai korkeintaan kahden lyhyen jatkokappaleen yhdistelmä (2×45 mm).

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin

**Erikoistarvike:**

Erikoisavain nro 309840.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	70 mm
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	22 mm
Ulko-Ø D	48 mm
A	19 mm
Standardi	DIN 6357
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm

Tuotetyyppi	Jatkokappale
-------------	--------------

## Tarvikkeet

Lukitusruuvi jatkokappaleeseen tuurnan pituudelle L 70 mm	301111 70
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 50 mm	309840 50
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 60 mm	309840 60
Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 70 mm karan Ø:lle D1 27 mm	301108 27
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 32 mm	309840 32
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 13 mm	309840 13
Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 70 mm karan Ø:lle D1 40 mm	301108 40
Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 70 mm karan Ø:lle D1 32 mm	301108 32
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 16 mm	309840 16
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 27 mm	309840 27
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 40 mm	309840 40
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 22 mm	309840 22