


HOLEX**Jyrsinpään jatko-osa pitkä, Tuurnan Ø d1: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301106 32
GTIN	4045197779304
Tuoteluokka	32B

Kuvaus**Malli:**

Kiinnitystapit, reikä ja laipan tukipinnat hiotut

Käyttö:

Jyrsintuurnien joustavaan pidentämiseen. Edullinen vaihtoehto kalliille mittaustilaustuotteille. 3 mahdollista käyttömahdollisuutta: lyhyt (45 mm) tai pitkä (70 mm) jatkokappale tai korkeintaan kahden lyhyen jatkokappaleen yhdistelmä (2×45 mm).

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin

Erikoistarvike:

Erikoisavain nro 309840.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	78 mm
Tuurnan Ø d ₁	32 mm
Kokonaispituus L	70 mm
A	24 mm
Standardi	DIN 6357
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm

Tuotetyyppi	Jatkokappale
-------------	--------------

Tarvikkeet

Eikoisavain Tuurnan Ø:lle 22 mm	309840 22
Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 70 mm karan Ø:lle D1 40 mm	301108 40
Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 70 mm karan Ø:lle D1 32 mm	301108 32
Kiinnitysruuvi jatkokappaleeseen 70 mm karan Ø:lle D1 27 mm	301108 27
Eikoisavain Tuurnan Ø:lle 27 mm	309840 27
Eikoisavain Tuurnan Ø:lle 40 mm	309840 40
Eikoisavain Tuurnan Ø:lle 60 mm	309840 60
Eikoisavain Tuurnan Ø:lle 50 mm	309840 50
Eikoisavain Tuurnan Ø:lle 13 mm	309840 13
Eikoisavain Tuurnan Ø:lle 16 mm	309840 16
Eikoisavain Tuurnan Ø:lle 32 mm	309840 32
Lukitusruuvi jatkokappaleeseen tuurnan pituudelle L 70 mm	301111 70