

Garant**CNMG 09T308, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250052 HB7010-1
GTIN	4045197779045
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 09T308 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 500 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7010-1
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
lastunmurtaja	SS
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 500 m/min
Pääkäyttöalue	P

Lastuamissyvyys a _p	0,3 - 2,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 09T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä