

Garant**CNMG 120404, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250058 HB7010-1
GTIN	4045197779052
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120404 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 500 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 500 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2,5 mm
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Laji	HB7010-1
Nirkon säde	0,4 mm

lastunmurtaja	SS
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä