

Garant**CNMG 120408, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250060 HB7010-1
GTIN	4045197779069
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120408 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 500 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7010-1
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 500 m/min
lastunmurtaja	SS
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2,5 mm

Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä