

**Garant****CNMG 09T304, Laji: HB7010-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250150 HB7010-1
GTIN	4045197779076
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

CN.G 09T304 HB7010-1 Laji: HB7010-1  
lastunmurtaja: SM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 8 mm  
Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 440 m/min

## Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SM
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 440 m/min
Syöttö $f$	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7010-1

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,5 - 8 mm
Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä