

Garant**CNMG 09T308, Laji: HB7010-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250152 HB7010-1
GTIN	4045197779083
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 09T308 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 8 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 440 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 440 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 8 mm

Laji	HB7010-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 09T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä