

Garant**CNMG 120404, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250156 HB7010-1
GTIN	4045197779090
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120404 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 8 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 440 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 440 m/min
Laji	HB7010-1
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 8 mm
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,

lastunmurtaja	SM
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä