

Garant**CNMG 120408, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250158 HB7010-1
GTIN	4045197779601
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Laji	HB7010-1
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	SM
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 440 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä