

Garant**CNMG 160608, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250168 HB7010-1
GTIN	4045197779632
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 160608 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 8 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 440 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	SM
Laji	HB7010-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 440 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P

Lastuamissyvyys a _p	0,5 - 8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä