

Garant**CNMG 160616, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250172 HB7010-1
GTIN	4045197779656
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 160616 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 8 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 440 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 440 m/min
Pääkäyttöalue	P
Nirkon säde	1,6 mm
lastunmurtaja	SM
Laji	HB7010-1
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 8 mm

Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160616
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä