

Garant
CNMG 190616, Laji: HB7010-1


Tilaustiedot

Tilausnumero	250174 HB7010-1
GTIN	4045197779663
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 190616 HB7010-1 Laji: HB7010-1
 lastunmurtaja: SM
 Toleranssi: M
 Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 8 mm
 Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
 Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 440 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,6 mm
Laji	HB7010-1
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 8 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 440 m/min
lastunmurtaja	SM

Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 190616
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä