


3M**Tarrahiomalaikka (CER)Hookit 775L Kerrottu rei'itys, Ø 150 mm, Rakeisuus: 220****Tilaustiedot**

Tilausnumero	567792 220
GTIN	763086427160
Tuoteluokka	53M

Kuvaus**Malli:**

Luja kalvoalusta. Pölyä hylkivä pintakerros estää nopean tukkeutumisen.

Etu:

- **Tasaisempi hiomatulos erinomaisen rakeentuennan ansiosta.**
- **Parannettu repäisylujuus kuormitettaessa reunoja.**

Käyttö:

Sopii kuivaan ja märkään työstöön puu-, maali-, metalli- ja muovipinnoille
Tarkkuushiomarae **Cubitron™ II** soveltuu suurille pinnoille (levyjen työstö) **nopean materiaalinpoiston** ja **tasaisen pinnan viimeistelyn** ansiosta.

Tekninen kuvaus

Kiekon Ø	150 mm
Valmistajamerkintä	Hookit 775L
Rakeisuus	220
Sarja	775L

Hioma-aine	Cubitron™ II
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Tuotenimen määrite	Ø 150 mm
Käyttökone	Epäkeskohiomakone
suurin sallittu kehänopeus	40 m/s
Tuotetyyppi	Tarrahiomalaiikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		