

Garant**CNMG 120408, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250322 HB7010-1
GTIN	4045197779687
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120408 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 8 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 375 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	SG
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 375 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7010-1

Lastuamissyvyys a _p	1,5 - 8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä