

**Garant****CNMG 120412, Laji: HB7010-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250324 HB7010-1
GTIN	4045197779694
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

CNMG 120412 HB7010-1 Laji: HB7010-1  
lastunmurtaja: SG  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1,5 - 8 mm  
Syöttö  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 375 m/min

## Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7010-1
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 375 m/min
lastunmurtaja	SG
Lastuamissyvyys $a_p$	1,5 - 8 mm
Nirkon säde	1,2 mm
Syöttö $f$	0,25 - 0,6 mm/kierr,

Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä