

Garant**CNMM 120408, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250452 HB7010-1
GTIN	4045197779762
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMM 120408 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SR
Lastuamissyvyys a_p : 2 - 10 mm
Syöttö f : 0,4 - 1,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 375 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,4 - 1,2 mm/kierr,
lastunmurtaja	SR
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 375 m/min
Lastuamissyvyys a_p	2 - 10 mm
Laji	HB7010-1
Nirkon säde	0,8 mm

Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä