

Garant**CNMM 190616, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250464 HB7010-1
GTIN	4045197779809
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMM 190616 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SR
Lastuamissyvyys a_p : 2 - 10 mm
Syöttö f : 0,4 - 1,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 375 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,6 mm
Lastuamissyvyys a_p	2 - 10 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 375 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7010-1
Pääkäyttöalue	P
Syöttö f	0,4 - 1,2 mm/kierr,

lastunmurtaja	SR
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 190616
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä