

Garant**DNMG 110404, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 250652 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197779823 |
| Tuoteluokka | 21G |

Kuvaus

DNMG 110404 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 500 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Lastuamissyvyys a_p | 0,3 - 2 mm |
| Pääkäyttöalue | P |
| Syöttö f | 0,1 - 0,4 mm/kierr, |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 150 - 500 m/min |
| lastunmurtaja | SS |
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| Koneistusehto | jatkuva |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Laji | HB7010-1 |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Lastuava aine | KM |
| ISO-koodi-kääntöterä | DNMG 110404 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |