

Garant**DNMG 110408, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250654 HB7010-1
GTIN	4045197779830
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 110408 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 150 - 500 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Laji	HB7010-1
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
lastunmurtaja	SS

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	150 - 500 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 110408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä