

**Garant****DNMG 150604, Laji: HB7010-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250658 HB7010-1
GTIN	4045197779847
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

DNMG 150604 HB7010-1 Laji: HB7010-1  
lastunmurtaja: SS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 150 - 500 m/min

## Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SS
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Laji	HB7010-1
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	150 - 500 m/min

Pääkäyttöalue	P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä