

**Garant****DNMG 110404, Laji: HB7010-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250752 HB7010-1
GTIN	4045197779861
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

DNMG 110404 HB7010-1 Laji: HB7010-1  
lastunmurtaja: SM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 120 - 440 m/min

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SM
Laji	HB7010-1
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	120 - 440 m/min
Syöttö $f$	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 5 mm

Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 110404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä