

Garant**DNMG 150608, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250762 HB7010-1
GTIN	4045197779892
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150608 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 440 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Laji	HB7010-1
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 440 m/min
lastunmurtaja	SM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä