

Garant**DNMG 150612, Laji: HB7010-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250864 HB7010-1
GTIN	4045197779922
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150612 HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 375 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 6 mm
Nirkon säde	1,2 mm
Laji	HB7010-1
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	SG

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 375 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150612
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä