

Garant**KNUX 160405L, Laji: HB7010-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251032 HB7010-1
GTIN	4045197779946
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

KNUX 160405L HB7010-1 Laji: HB7010-1
lastunmurtaja: SM
Lastunmurtaja: 2,2 mm
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 440 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7010-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 440 m/min
Lastunmurtaja	2,2 mm
lastunmurtaja	SM
Nirkon säde	0,5 mm
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	KNUX 160405L
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä